

FLAWFINDER Sæt

Revnefinder system

Rensevæske nr. 1, Kapillarfarve nr. 2 og Fremkalder nr. 3

Produktbeskrivelse: ROCOL Revnefinder Systemet VW i 3-dåse forpakning er en hurtig, sikker og effektiv metode til detektion af kritiske fejl og revner på svejseømme, metalkomponenter, keramik, glas o.s.v.

Kan behandlede emner inspiceres under synligt lys, samtidigt er systemet vandopløseligt og kan vaskes fuldstændigt af hænder, tøj og behandlede komponenter, efterlader ingen pletter eller misfarvninger.

Har et stort anvendelsesområde inden for vedligeholdelse og produktion og er beregnet til brug på arbejdsstedet.

Anvendes til revnesøgning i metal på en hurtig og effektiv måde.

Et sæt består af: Rensevæske nr. 1
Kapillarfarve nr. 2 (rød)
Fremkalder nr. 3

Egenskaber:

- Ideel til inspektion af svejseømme, støbninger, smedearbejde etc.
- Anvendes direkte på arbejdsstedet
- Kritiske fejl og revner kan inspiceres i synligt lys
- Ekstra stor skarphed
- Ingen forurening eller misfarvning

Anvendelse: **Rensevæske nr. 1** anvendes til rengøring/afrensning af de emner der skal undersøges for evt. revnedannelser. Fjerner olie, fedt, snavs samt overskydende kapillarfarve. Spryden holdes lodret ved påføring i en afstand af 15-20 cm. Aftør med en fnugfri klud for at fjerne alle urenheder på overfladen. Sørg for tilstrækkelig ventilation. **Kapillarfarve nr. 2** omrystes godt før brug. Holdes lodret og påfører et tyndt dækkende lag på det i forvejen afrensede område i en afstand af ca. 15-20 cm. Efterlades i mindst 10 min., længere hvis der er tale om detektion af meget fine revner. Fjern overskydende kapillarfarve ved aftøring med en fugtig fnugfri klud. Herefter efterlades delene indtil de er fuldstændig tørre. Sørg for tilstrækkelig ventilation. **Fremkalder nr. 3** omrystes godt før brug. Holdes lodret ved påføring og spray i et jævnt tyndt lag i en afstand af 15-20 cm. Undgå et for kraftigt lag. Påføres efter kapillarfarven nr. 2. Fremkalderen skal tørre i ca. 10 min. før inspektion i daglys. Evt. fejl/revner i overfladen vil fremtræde som klare definerbare røde mønstre. Overfladen kan herefter rengøres med rene væske nr. 1. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Tekniske og fysiske data:

Produkt:	Rensevæske nr. 1	Kapillarfarve nr. 2	Fremkalder nr. 3
Filmtype:	Farveløs væske	Rød kapillarfarve	Tør hvidt pudder
Drivgas:	CO ₂	CO ²	Butan/propan
Basevæske:	Blanding af paraffinsk kulbrinte og propan-2-ol.		Amorphous silica
Opløsningsmiddel:		Paraffinsk kulbrinte	Acetone, 3-methoxybutan-1-ol.
Massefylde:	0,74	0,85	0,86
Opbevaring:	Beholder under tryk. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Beskyttes mod sollys.		
Emballage:	300 ml. aerosoldåse	300 ml. aerosoldåse	400 ml. aerosoldåse
Varenummer:	59001000	59004000	59007000
Varenummer:	59010000 (et helt sæt)		

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Irriterer øjnene. Dampene kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan påvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D